

Biogazownia Skrzatusz

INFORMACJA OGÓLNA O INWESTYCJI:

Celem projektu jest szerokie wdrożenie nowej technologii biogazowej, pozwalającej produkować energię elektryczną i ciepłą ze źródeł odnawialnych na polskim rynku, przy wykorzystaniu polskiej myśli technicznej w oparciu o surowce dostępne w Polsce.

Plan ten, obliczony na wiele lat, rozpoczyna się od budowy przez BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. instalacji pilotowej o mocy elektrycznej 0,526 MW.

TOPIC:

LOCATION:

Skrzatusz (woj. wielkopolskie, pow. pilski)

COMPANY:

BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan

ROZWIĄZANIE GRUNDFOS:

Pompy zostały zainstalowane zgodnie z dokumentacją projektową

OPINIE:

Projektant uważa pompy Grundfos za niezawodne i godne zaufania

ZESTAWIENIE ZAINSTALOWANYCH PRODUKTÓW GRUNDFOS:

Nazwa produktu

Liczba

KP 150-A1 230V 10m

1

LIFTAWAY B dla UNILIFT KP

1 UPS50-180F 230V PN06/10 p

1

UPS40-30F 230V PN06/10 po mpa

1

TPD 50-240/2-A-F-A-BAQE 400D 50Hz

1

UPS40-120F 230V PN06/10 p

1

UPS32-120F 230V PN06/10 p

1

MAGNA 25-100 1x230-240V k lasa energ. A

1

UPS40-120F 230V PN06/10 p

1

UPS25-120 180 230V 9h pom mpa

1

CR 1s-4 A-FGJ-A HQQE 0.37 7kW 3x230/400V

1

CR 1s-4 A-FGJ-A HQQE 0.37 7kW 3x230/400V

1

DME150-4AR-PP/E/C-S-31QQF

1

KP 150-A1 230V 10m

1

LIFTAWAY B dla UNILIFT KP

1

UPS 25-80 180 230V kl. en erget. C

1

B-1200-2-DN80-4000 zbiornik z B45

1

SEV.80.80.13.4.50D 1.3kW 3x400V 10m

1

SEV.80.80.13.4.50D 1.3kW 3x400V 10m

1

PUS -2-BT-1-10 układ sterowania

1.


Euro-HYGIA I ADY 40/40/1.5/2 3A1.02

1


CAŁKOWITA LICZBA ZAINSTALOWANYCH PRODUKTÓW:

21

Additional Images




Related Products




UNILIFT KP | POMPA ZANURZENIOWA ODWADNIAJĄCA - ŚCIEKI SZARE

Jednostopniowa zatapialna pompa odwadniająca do pompowania wody drenażowej i wody szarej



LIFTAWAY | AGREGAT DO PODNOSZENIA ŚCIEKÓW SZARYCH

Grundfos LIFTAWAY to kompaktowy agregat odbierający do wody szarej.



UPS | POMPA OBIEGOWA - OGRZEWANIE, CHŁODZENIE, CIEPŁA WODA

Pełny typoszereg 3-biegowych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, dostępnych w wykonaniu na 50 i 60 Hz.




TP, TPE | POMPY OBIEGOWE IN-LINE, KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE

Do zastosowań w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych w budynkach komercyjnych




CR, CRI, CRN, CRE, CRNE | PIONOWE POMPY WIROWE

Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe do podnoszenia ciśnienia w szerokim zakresie zastosowań




DOZUJĄCE POMPY CYFROWE I SYSTEMY DOZOWANIA DDA, DDC ORAZ DDE

Cyfrowe pompy dozujące DDI/DDA/DDC/DDE przeznaczone są do dawkowania chemikaliów



SE1, SEV DO 11KW | POMPY DO ŚCIEKÓW

SE1 i SEV zostały zaprojektowane do obsługi ścieków, wody procesowej, surowych ścieków użytkowych i przemysłowych



DOZUJĄCE POMPY CYFROWE I SYSTEMY DOZOWANIA DME

Pompy dozowania cyfrowego Grundfos DME Digital Dosing łączą w sobie idealną dokładność z łatwością obsługi, pokrywając duży zakres wydajności dozowania, od 60 l/h do 940 l/h, za pomocą kilku wariantów wykonania