

Silesia City Center

Silesia City Center – jedno z największych centrów handlowo-usługowo-rozrywkowych w Polsce o łącznej powierzchni kilkuset tysięcy m², z czego 86 000 m² to powierzchnia handlowa, 100 000 m² mieszkalna i 60 000 m² – biurowa

INFORMACJA OGÓLNA O INWESTYCJI:

Budowa największej Galerii Handlowej na Śląsku. Grundfos jako dostawca został wybrany ze względu na profesjonalną obsługę sprzedażową w trakcie inwestycji (nie był najtańszy). Jakość produktu była tylko wstępnym kryterium.

ROZWIĄZANIE GRUNDFOS:

Pompy na instalacji chłodu oraz instalacji grzewczej.

ZESTAWIENIE ZAINSTALOWANYCH PRODUKTÓW GRUNDFOS:

Nazwa produktu Liczba TPE 50-120 BUBE 0.75 kW 1x230 V PN10 S.1000 3 TPE 150-130/4-A-F-A-BAQE 7.5 kW 400 V 50 Hz 14 TP 250-310/4 A-F-A-BAQE 55.0 kW 3x400D/690Y V 50 Hz 4 TP 200-300/4 A-F-A 37.0 kW BAQE 3x400/690Y 50Hz 2 NK 100-200/187/AW/BAQE/2/45/2 3 NK 100-200/206/AW/BAQE/2/75/2 3 NBE 65-160/157 A-F-A-BAQE 400D-2 11.0 kW PN16 6 NBE 80-315/334 A-F-A-BAQE 22.0 kW 3x400 V 50 Hz 2 TPE 100-310/2-AFA-BAQE 15.0 kW 400 V 50 Hz 4 TPE 80-210/2-A-F-A-BAQE 4.0 kW 400 V 50 Hz S.1000 2 TPED 32-180 BUBE/BBUE 1x230 V 0.55 kW PN06/10 S. 1000 1 TPED 32-230 BUBE/BBUE 1x230 V 0.75 kW PN06/10 S. 1000 1 UPS 32-30 F 1x230 V PN06/10 12 UPS 65-60/4F 3x400 V PN06/10 2 UPS 65-30 F 3x400 V PN06/10 2 UPS 40-30 F 3x400 V PN06/10 1 UPS 32-60 F 1x230 V PN06/10 1 UPS 25-50 180 1x230 V 50 Hz klasa energetyczna B 3 UPS 15-50 130 1x230 V 50 Hz klasa energetyczna B 2 UPS 15-30 130 1x230 V 50 Hz 1 TP 50-60/2 BUBE 0.37 kW 1x230 V 1 TPE 32-60/4 A-F-A-BUBE 0.37 kW

TOPIC:

LOCATION:



SILESIA CITY CENTER
Chorzowska 111, 40-101
Katowice

COMPANY:


SILESIA CITY CENTER
Chorzowska 111, 40-101
Katowice

1x230 V PN6/10 1 TPE 50-120 BUBE 0.75 kW 1x230 V PN10 S.1000 1 TP 25-50 R
BUBE 0.12 kW 1x230 V 1 UP 20-45 N 150 1x230 V 1 UNILIFT KP 350A1 0.7 kW 1x230
V 3 m kabla 1 CAŁKOWITA LICZBA ZAINSTALOWANYCH PRODUKTÓW: 75


Additional Images



Related Products




TP, TPE | POMPY OBIEGOWE IN-LINE, KLIMATYZACJA I
OGRZEWANIE
Do zastosowań w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych
w budynkach komercyjnych




NK, NKG, NKE, NKGE | POMPY ZNORMALIZOWANE ZE SPRZĘGŁEM ELASTYCZNYM

Grundfos oferuje praktycznie nieograniczony zakres pomp z długim sprzęgłem (NK) i wlotem osiowym.



UPS | POMPA OBIEGOWA - OGRZEWANIE, CHŁODZENIE, CIEPŁA WODA

Pełny typoszereg 3-biegowych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, dostępnych w wykonaniu na 50 i 60 Hz.



UNILIFT KP | POMPA ZANURZENIOWA ODWADNIAJĄCA - ŚCIEKI SZARE

Jednostopniowa zatapialna pompa odwadniająca do pompowania wody drenażowej i wody szarej