

MWIK Koszalin

INFORMACJA OGÓLNA O INWESTYCJI:

Stacja pomp II stopnia oraz pomp płuczących na terenie ujęcia wody dla miast Koszalina w miejscowości Mostowo. Instalacja zbudowana łącznie z orurowaniem ze stali kwasoodpornej od fi 200 do fi 500.

ROZWIĄZANIE GRUNDFOS:

Stacja pomp II stopnia oraz pomp płuczących na terenie ujęcia wody dla miast Koszalina w miejscowości Mostowo. Instalacja zbudowana łącznie z orurowaniem ze stali kwasoodpornej od fi 200 do fi 500. Zainstalowano 5 szt. pomp tłoczących wodę do zbiornika buforowego skąd dwoma magistralami fi 1000 doprowadzane są do Koszalina - 5 szt. NK 150-400/380 Dodatkowo zainstalowano 3 szt. pomp płuczących do filtrów zamknięty na SUW. 3 szt. NK 300-360/312 Dodatkowo na stacji zainstalowano 2 szt. pomp dozujących DME do dozowania NaOCI

OPINIE:

Ogólnie nie ma większych uwag, co do pracy urządzeń. Jedyne, co obserwuje użytkownik to, to że pompy mogłyby pracować ciszej. Jest to związane z pracą urządzeń z zdławieniem (dobrało trochę za duże pompy).

ZESTAWIENIE ZAINSTALOWANYCH PRODUKTÓW GRUNDFOS:

Nazwa produktu Liczba NK 150-400/xxx/AW/BAQE/2/55/4
5 NK 300-360/xxx/AW/BAQE/2/37/6 3 DME 150-4 AR-PP/E/C-F-31QQF

2 CAŁKOWITA LICZBA ZAINSTALOWANYCH PRODUKTÓW:

10

TOPIC:


LOCATION:

MWIK Koszalin SUW Mostowo,
Mostowo 3, 76-009 Mostowo


COMPANY:

Miejskie Wodociągi i
Kanalizacje, Wojska Polskiego
14, 75-711 Koszalin

Additional Images




Related Products



NK, NKG, NKE, NKGE | POMPY ZNORMALIZOWANE ZE SPRZĘGŁEM ELASTYCZNYM

Grundfos oferuje praktycznie nieograniczony zakres pomp z długim sprzęgłem (NK) i wlotem osiowym.



DOZUJĄCE POMPY CYFROWE I SYSTEMY DOZOWANIA DME

Pompy dozowania cyfrowego Grundfos DME Digital Dosing łączą w sobie idealną dokładność z łatwością obsługi, pokrywając duży zakres wydajności dozowania, od 60 l/h do 940 l/h, za pomocą kilku wariantów wykonania